

3 mm
Anschnitt

3 mm Rückenzeichen
nach 3 mm Anschnitt

Schnittmarken mit
3 mm Abstand
zum Endformat

3 mm
Anschnitt

Richtlinien zum idealen Umschlag Aufbau

Klebebindung

3 mm Abstand
der nicht anzu-
schneidenden
Elemente
zum Endformat

Richtlinien:

- 6 mm Anschnittbereich für den Anschnitt und die Rückenfalzzeichen anlegen
- Schnitt- und Rückenfalzzeichen (0,25 pt) mit 3 mm Abstand zum Endformat platzieren
- Schnitt- und Rückenfalzzeichen in der Farbe „All“, bei einfarbigen Umschlägen in entsprechendem Farbton anlegen
- U1 und U4 unter Berücksichtigung des Hefrückens auf eine Layoutseite zusammenbauen
- U2 und U3 ebenso zusammenbauen; hierbei jedoch bitte beachten, dass der Hefrücken weiß ausspart und dieser Weißraum um je 1 mm nach links und rechts verbreitert wird (Klebebereich)
- der Abstand nicht anzuschneidender Elemente sollte 3 mm zum Endformat betragen
- Farbkontrollstreifen deaktivieren
- bei Fragen zur Rückenstärke können Sie gerne telefonisch bei uns nachfragen
- Für die Druckdatenerzeugung können Sie sich gerne die Exportvorgaben auf unserer Homepage im Downloadbereich herunter laden

3 mm
Anschnitt

U4

U1

3 mm
Anschnitt

3 mm Rückenzeichen
nach 3 mm Anschnitt

3 mm
Anschnitt

3 mm Rückenzeichen
nach 3 mm Anschnitt

Schnittmarken mit
3 mm Abstand
zum Endformat

weiße Aussparung
des Rückens um
1 mm vergrößern

weiße Aussparung
des Rückens um
1 mm vergrößern

3 mm
Anschnitt

Triltsch
print und digitale medien

3 mm Abstand
der nicht anzu-
schneidenden
Elemente zum
Endformat

Richtlinien:

- 6 mm Anschnittbereich für den Anschnitt und die Rückenfalzzeichen anlegen
- Schnitt- und Rückenfalzzeichen (0,25 pt) mit 3 mm Abstand zum Endformat platzieren
- Schnitt- und Rückenfalzzeichen in der Farbe „All“, bei einfarbigen Umschlägen in entsprechendem Farbton anlegen
- U1 und U4 unter Berücksichtigung des Hefrückens auf eine Layoutseite zusammenbauen
- U2 und U3 ebenso zusammenbauen; hierbei jedoch bitte beachten, dass der Hefrücken weiß ausspart und dieser Weißraum um je 1 mm nach links und rechts verbreitert wird (Klebebereich)
- der Abstand nicht anzuschneidender Elemente sollte 3 mm zum Endformat betragen
- Farbkontrollstreifen deaktivieren
- bei Fragen zur Rückenstärke können Sie gerne telefonisch bei uns nachfragen
- Für die Druckdatenerzeugung können Sie sich gerne die Exportvorgaben auf unserer Homepage im Downloadbereich herunter laden

3 mm
Anschnitt

U2

U3

Schnittmarken mit
3 mm Abstand
zum Endformat

3 mm
Anschnitt

3 mm Rückenzeichen
nach 3 mm Anschnitt